

Garant**Pár čelustí Gripp, H = 15, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360184 2
GTIN	4062406199821
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Čeluste pokrývajú štyri upínacie rozsahy.

Vhodné pre:

Strediaci svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	PCV 160
Rozsah upínania S3	50 - 60 mm
Rozsah upínania S2	110 - 120 mm
Rozsah upínania S4	80 - 90 mm
Rozsah upínania S1	20 - 30 mm
Šírka čelustí A	120 mm
Atribút Názov produktu	H = 15
Druh produktu	Čeluste pre zverák

