

**Garant****Pár čelustí Gripp, H = 15, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 360184 3      |
| GTIN             | 4062406199838 |
| Trieda položky   | 310           |

**Popis****Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Čeluste pokrývajú štyri upínacie rozsahy.

**Vhodné pre:**

Strediacia svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| vhodné pre farebný kód | PCV 160            |
| Rozsah upínania S1     | 30 - 40 mm         |
| Rozsah upínania S2     | 100 - 110 mm       |
| Rozsah upínania S4     | 90 - 100 mm        |
| Rozsah upínania S3     | 40 - 50 mm         |
| Šírka čelustí A        | 120 mm             |
| Atribút Názov produktu | H = 15             |
| Druh produktu          | Čeluste pre zverák |

