

**Garant****Pár čelustí Gripp, H = 40, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360183 2
GTIN	4062406198763
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

**Vhodné pre:**

Strediacia svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

vhodné pre farebný kód	PCV 160
Rozsah upínania S1	20 - 30 mm
Rozsah upínania S2	110 - 120 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Atribút Názov produktu	H = 40
Druh produktu	Čeluste pre zverák

