

**Garant****Pár čelustí Gripp, H = 15, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360184 1
GTIN	4062406199814
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeluste Gripp možno použiť ako obojstranné čeluste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Čeluste pokrývajú štyri upínacie rozsahy.

**Vhodné pre:**

Strediaci svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

**Technický opis**

vhodné pre farebný kód	PCV 160
Rozsah upínania S4	70 - 80 mm
Rozsah upínania S1	10 - 20 mm
Rozsah upínania S3	60 - 70 mm
Rozsah upínania S2	120 - 130 mm
Šírka čelustí A	120 mm
Atribút Názov produktu	H = 15
Druh produktu	Čeluste pre zverák

