

HOLEX**Súprava náradia, 21-dielna so zapínaním na zips, Počet dielov: 21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	680135 21
GTIN	4062406199937
Trieda položky	66H

Popis**Rozsah balenia:**

Meracie pásmo: 1 ks č. 462014 veľ. 3

Obojstranný otvorený kľúč: 1 ks Č. 610950 Veľ. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou v plastovom držiaku: 1 ks č. 627225 veľ. 9

Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660701 Veľ. 3,5; 4; 5,5

Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668401 Veľ. 1; 2

Kombinované kliešte: 1 ks č. 701515 veľ. 160

Uloženie v taške so zapínaním na zips: 1 ks č. 691536

Upozornenie:**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.****Technický opis**

Počet dielov	21
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 17X19	610950 17X19
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610950 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610950 12X13
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 4	660701 4
Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 160	701515 160
Zvinovací meter, odčítanie mm/palce Dĺžka pásu 3	462014 3
Priehradka na náradie so zipsom	691536
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610950 8X9
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610950 10X11
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov,poniklovaný Počet skrutkovačov 9	627225 9