

HOLEX**Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320673 3
GTIN	4062406200039
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Predĺžený hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

najväčší Ø vrcholu 30° A	12 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
pre hmotnosť obrobku	500 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm

Úžitková délka B	94,5 mm
najvětší Ø vrcholu 60° A	25 mm
Morse kužel	MK3
Ø puzdra D	50 mm
Délka hrotu C	45 mm
Druh produktu	Strediaci hrot