

HOLEX**Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320652 5
GTIN	4062406200305
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

- **Uhol hrotu 60°.**
- **Ľahké vyhotovenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

Úžitková dĺžka B	103 mm
maximálne otáčky	3800 min ⁻¹
Morse kužel'	MK5
Ø puzdra D	69 mm
Dĺžka hrotu C	40 mm
pre hmotnosť obrobku	800 kg

maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	32 mm
Druh produktu	Strediaci hrot