

HOLEX**Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320652 3
GTIN	4062406200282
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

- **Uhol hrotu 60°.**
- **Ľahké vyhotovenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

maximálna radiálna hádzavosť	0,006 mm
Úžitková dĺžka B	79 mm
Morse kužel	MK3
Dĺžka hrotu C	29,5 mm
pre hmotnosť obrobku	500 kg

Ø puzdra D	49 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	25 mm
maximálne otáčky	5000 min ⁻¹
Druh produktu	Strediaci hrot