

**Garant****Špeciálny TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC ±0,003: 3,04-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121201 3,04-X
GTIN	4062406200534
Trieda položky	11E

**Popis****Prevedenie:**

**Špirálový** presný vrták na plasty. **Samocentrovanie vďaka** geometrii reznej hrany s 1 drážkou **sa dosahuje najvyššia presnosť hĺbky rezu. Leštené špirálové drážky na optimálny odvod triesok.**

**Dodržiavanie tolerančného pásma IT7** od Ø-vstupu po Ø-výstupu **je možné vďaka špeciálnemu nasmerovaniu.**

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **121201 + 129100HB**.

Tvar **HE** objednávajte s č. **121201 + 129100HE**. Lehota dodania: 8 týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátanie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

**Technický opis**

Rozsah Ø	3,04 - 4,03 mm
Tolerancia menovitého Ø	±0,003
Počet rezných hrán Z	1
Celková dĺžka L	74 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	36 mm

Norma	DIN 6537
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	5xD
Uhol špičky	120 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
PMMA akryl	vhodný	30	N
PE-HD	vhodný	50	N
PA 66	vhodný	50	N
PEEK	vhodný	50	N
PF 31	vhodný	50	N
PVDF GF20	podmienene vhodný	60	N
POM GF25	podmienene vhodný	60	N
PA 66 GF30	podmienene vhodný	60	N
PEEK GF30	podmienene vhodný	50	N
PTFE CF25	podmienene vhodný	40	N
PEEK CF30	podmienene vhodný	40	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

