

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5284 80
GTIN	4062406201616
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- Kvalitný zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
- Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
- Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX.
- Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Zodpovedá 565284.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Upozornenie:**K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.****Technický opis**

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm

Popis tvaru	šikmý
Obsah	100
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický Zrnitosť 80	565284 80
--	-----------