

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý, Ø 115 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5294 80
GTIN	4062406201722
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- Kvalitný zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.
 - Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
 - Univerzálne vhodný pre ocel a INOX.
 - Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.
- speed** – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.
Zodpovedá 565294.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	115 mm

Popis tvaru	ploché
Obsah	100
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúčspeed ZA plochý Zrinitosť 80	565294 80
---	-----------