


HOLEX**Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná, Ø 150 mm,
Zrnitosť: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5779 500
GTIN	4062406201883
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Povrchová vrstva odpudzujúca prach zabraňuje predčasnému upchatiu. Zadná strana je podšitá slučkovým velúrom.

Brúsny kotúč so suchým zipsom s polootvoreným rozptylom, korund (A).

Zodpovedá 567790.

Použitie:

Na **excentrické brúsky** s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567990 (možnosť odsávania prachu). Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

Univerzálny **všestranný výrobok** na hrubé, stredné a jemné brúsenie všetkých kovových a plastových povrchov, náterových systémov a dreva.

Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
Zrnitosť	500
Obsah	500

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorov	15
Pohonný stroj	Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny kotúč na suchý zips PU Vonkajší Ø 150	567885 150
	567887 150

Brúsny kotúč na suchý zips PUMultiperforácia Vonkajší Ø
150

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147

567990 147

Brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 15-násobná
Zrnitosť 500

567790 500