

**Brúsny kotúč, Ø 50,8 mm, Zrinitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5401 36
GTIN	4062406201906
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zirkónový korund (ZA) s **najlepším pomerom nákladov a úžitkovej hodnoty** na hospodárne použitie na oceľ a neželezné kovy.

Zodpovedá 554018.

Technický opis

Obsah	250
Skratka pre brúsivo	ZA
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
--	--------------	----------------------	----------------

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	podmienene vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	podmienene vhodný
suché	vhodný

Príslušenstvo

Brúsny kotúč(ZA) Zrnitosť 36

554018 36