

**HOLEX****Dokončovací kotúč s rúnom, Ø 76,2 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5406 180
GTIN	4062406201999
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**Systém rýchlej výmeny** s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.

Zodpovedá 554053.

**Použitie:**

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

**Upozornenie:**

**Roloc™ Bristle Disc** nájdete pod číslom 573510 a nasl.

**Technický opis**

Ø kotúčov	76,2 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Prevedenie	A medium

Porovnanie zrnitosti	180
Obsah	150
Brusivo	Nylonové rúno
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsne rúno

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

**Príslušenstvo**

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 75	554092 75
Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 180	554053 180