

HOLEX**Dokončovací kotúč s rúnom, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5405 180
GTIN	4062406201968
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno**.

Zodpovedá 554052.

Použitie:

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	stredný
Ø kotúčov	50,8 mm

Prevedenie	A medium
Obsah	150
Brusivo	Nylonové rúno
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
maximálne otáčky	23000 min ⁻¹
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmtvrdá Vonkajší Ø 50	554089 50
Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 50	554090 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredný Vonkajší Ø 50	554092 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmstredne tvrdý Vonkajší Ø 50	554093 50
Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mmmäkká Vonkajší Ø 50	554091 50
Dokončovací kotúč s rúnom Porovnanie zrnitosti 180	554052 180