

Garant**Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/3,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273562 32/3,1
GTIN	4062406202699
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pre:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo č. 319132 – 319133 (VDI držiak).

Náhradný diel:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.

Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	100 mm
Séria	Eco
Výška planžety h ₅	32 mm
Šírka zápichu w	3,1 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno

Systemový klúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta