

**Garant****Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 32/4,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Použitie:**

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo č. 319132 – 319133 (VDI držiak).

**Náhradný diel:**

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.

Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	4,1 mm
Séria	Eco
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
pre maximálny Ø obrobka	110 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno

Systemový klúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta