

Garant**Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
26/2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.
S prívodom chladiaceho prostriedku na uchytenie od iných výrobcov (napr. EWS).

Použitie:

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

Vhodné pre:

Držiak č. 273893; 273894; 274095; 274097 alebo č. 319132 – 319133 (VDI držiak).

Náhradný diel:

Uzatváracia skrutka č. 279828 veľ. 2.

Uzatváracia doska č. 279830 veľ. 1.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Výška planžety h ₅	26 mm
pre maximálny Ø obrobka	50 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
Séria	Eco
Celková dĺžka L	110 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno

Systemový klúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta