



## Pneumatická pásová brúska Dynafile®, Typ: 14000



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079551 14000
GTIN	616026140004
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Mnohostranne použiteľné zariadenia s **nastaviteľným vedením brúsneho pásu, presným priamym chodom** a vymeniteľným **kontaktným ramenom** pre spracovanie kontaktným kolieskom alebo prítlačnou plochou. Kompozitný kryt brúsneho pásu umožňuje **rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho pásu**. **Chladenie brúsneho pásu** odvádzaním vzduchu predlžuje životnosť brúsnych pásov. Nastaviteľná rukoväť. **Dynafile®**, robustná pásová pilníková brúska na univerzálne použitie.

#### Použitie:

Na brúsenie, odihľovanie, prekrývanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc. 1 kontaktné rameno, brúsny pás 13 × 610 mm.

#### Upozornenie:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

### Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Šírka pásu	3–4; 6; 13 mm
Pracovná hlučnosť	77 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	876 l/min
Označenie výrobcu	Dynafile

Hmotnosť	1,4 kg
Výstupný výkon	379 W
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Modelový rad	Dynafile
Dĺžka pásu	610 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Pásová brúska

## Príslušenstvo

Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11218	079559 11218
Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11219	079559 11219
Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11231	079559 11231
Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11232	079559 11232
Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11213	079559 11213
Kontaktné rameno pre Dynafile® Typ 11216	079559 11216