



## Momentový klúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 6Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657320 6
GTIN	4562135128555
Trieda položky	66F

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie klúča pomocou prístroja na skúšky momentových klúčov. S rukoväťou z umelej živice.

#### Pevne zabudovaná prepínacia račňa.

#### Funkcia:

Ak sa pri použití klúča dosiahne nastavená hodnota, klúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

#### Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o používaní:

#### Legenda k výkresu a vzorcu:

$l_1$  = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

$l_2$  = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

$l_3$  = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

$l_4$  = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

$T_1$  = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

$T_2$  = Predpísaný krútiaci moment

#### Upozornenie:

Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Maximálny ťahovací moment	6 Nm
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Hmotnosť	190 g
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 6 Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L <sub>3</sub> ]	120 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	185 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Séria	QSP
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

## Služby

NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

## Príslušenstvo

Elektronická skúšačka momentových klúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 60	654460 60
Nastavovacie kľučky Typ 1	657325 1
Skúšačka ťahovacieho momentu pre momentové klúče „SmartCheck“ Maximálny ťahovací moment 10	654650 10