



Momentový klúč bez stupnice, Maximálny ťahovací moment: 280Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657320 280
GTIN	4571141274941
Trieda položky	66F

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový klúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie klúča pomocou prístroja na skúšky momentových klúčov. S ryhovanou kovovou rukoväťou.

Pevne zabudovaná prepínacia rača.

Funkcia:

Ak sa pri použití klúča dosiahne nastavená hodnota, klúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom klúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Upozornenie:

Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	280 Nm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±3 %
Hmotnosť	1800 g
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 280 Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	hnací štvorhran (račňa)
Celková dĺžka L	665 mm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Norma	DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [L ₃]	600 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba	s vypínaním
Kalibrácia	O7
Kalibrácia	O6
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Séria	QSP
Funkcia sklopenia	nie
Funkcia kĺzania	nie
Vlečný ukazovateľ	nie
Druh produktu	Momentové kľúče

Služby

NastavenieMomentový klúč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrácia DAkksMomentové klúče Maximálny ťahovací moment 1000	020020 1000
Kalibrácia a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 400	020090 400
Kalibrácia DAkks a nastavenieMomentový klúč bez stupnice Maximálny ťahovací moment 1000	020190 1000

Príslušenstvo

Nastavovacie kľučky Typ 2	657325 2
Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“ Maximálny ťahovací moment 400	654460 400