

**Garant****Sada strediacich vrtákov HSS-E č. 111050 s kazetou, bez povlaku, Počet vrtákov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	111055 10
GTIN	4045197797759
Trieda položky	11A

**Popis****Prevedenie:**

Skladá sa zo strediacich vrtákov DIN 333.

**Obsah:**

Strediaci vrták č. 111050, za 1 kus o veľ. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

**Technický opis**

Počet vrtákov	10
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 333
Typ	A
Tolerancia menovitého Ø	k12
Uhol klesania	60 Stupeň

Stopka	Valcová stopka s h7
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stredenie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
CuZn	vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 4	111050 4
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 0,75	111050 0,75
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 1,5	111050 1,5
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 2	111050 2
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 2,5	111050 2,5
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 3	111050 3
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 1	111050 1

Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 1,6	111050 1,6
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 3,15	111050 3,15
Strediaci vrták HSS-EA Menovitý Ø DC k12 5	111050 5