

**Garant****Chladiaca jednotka, Typ: CU1/US****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Trieda položky	31E

**Popis**

Prevedenie:

Odkladací priestor pre chladiace vložky. Variant Stand-Alone.

Použitie:

Na chladenie v závislosti od kontúr.

Rozsah balenia:

Vrátane aktívneho chladiča. 5 chladiacich vložiek Ø 6 – 32 mm č. 354260.

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodný podstavec č. 354290. Chladiace vložky č. 354260 – č. 354279 v zozname náhradných dielov.

Upozornenie:

Na prevádzku aktívneho chladiča je potrebný 1,4 l etylénglykolu (napr. glysantín G48).

**Technický opis**

Aktívny chladič Výška	415 mm
Aktívny chladič Výkon	0,47 kW
Hĺbka	533 mm

Šírka	430 mm
Aktívny chladič Hĺbka	283 mm
Výška	902 mm
Aktívny chladič Šírka	413 mm
Hmotnosť	39 kg
Aktívny chladič Pripojenie	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Aktívny chladič Hmotnosť	22 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Chladiaca vložka

## Príslušenstvo

Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 5	354268 5
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 3	354268 3
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 12,1-16	354235 12,1-16
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 10-12	354260 10-12
	354236 3-5,9
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 6-8	354265 6-8
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 3-5,9	354235 3-5,9
Chladiaca vložka polotovar	354279
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kužeľovú stopku PSC: 63	354227 63
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 6-12	354240 6-12
	354236 6-9
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 18-20	354260 18-20
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 25-32	354260 25-32
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kužeľovú stopku HSK: 32	354226 32
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 10-12	354265 10-12

Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 6-9	354235 6-9
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 6	354268 6
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 40	354225 40
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 8	354268 8
	354236 9,1-12
	354236 16,1-22
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 9,1-12	354235 9,1-12
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 40	354227 40
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 80	354226 80
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 50	354227 50
Adaptér chladenia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 16,1-22	354235 16,1-22
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 50	354225 50
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 63	354226 63
	354290
Základné upínanie nástroja pre SK, Pre kuželovú stopku SK: 30	354225 30
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 10	354268 10
Základné upínanie nástroja pre PSC, Pre kuželovú stopku PSC: 30	354227 30
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 40	354226 40
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 14-16	354260 14-16
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 20-32	354240 20-32
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 50	354226 50
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 4	354268 4
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 3-5	354265 3-5

Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 3-5	354260 3-5
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 12-20	354240 12-20
	354236 22,1-32
Základné upínanie nástroja pre HSK, Pre kuželovú stopku HSK: 100	354226 100
	354236 12,1-16
Chladiaca vložka 4,5°, pre upínací Ø D1: 6-8	354260 6-8
Vymeniteľný kotúč pre cievku SU1, pre Ø upnutie: 3-5	354240 3-5
Adaptér chladienia krátky 4,5°, pre Ø upnutie: 22,1-32	354235 22,1-32
Chladiaca vložka 3°, pre upínací Ø D1: 12	354268 12