

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1010M06
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Veľkosť stopky	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500