

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260014 12/06
GTIN	4045197797544
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1212M06
Funkčná šírka L ₄	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500