

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1616M09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269021 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500