

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	8 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	SCACR/L 0808M06
Veľkosť stopky	8 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500