

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Celková dĺžka L	150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Veľkosť stopky	10 mm
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1010M06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínacia skrutka Typ 1

269021 1

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500