

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 12/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Velkosť stopky	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1212M06
Velkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínacia skrutka Typ 1

269021 1

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500