

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Veľkosť doštičiek	9 mm
Držiak ISO-kód	SCACR/L 1212M09
Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Veľkosť stopky	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 2	269021 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500