

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SDACR/L 0808M07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Dĺžka hlavy L ₁	12,7 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500