

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SDACR/L 1212M07
Celková dĺžka L	150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Veľkosť doštičiek	7 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500