

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť stopky	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Držiak ISO-kód	SDACR/L 1212M11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	18 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269021 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500