

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	SDACR/L 1212M07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínacia skrutka Typ 1

269021 1

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500