

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260299 16/07
GTIN	4045197797933
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	SDACR/L 1616M07
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500