

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	SDACR/L 1616M11
Veľkosť stopky	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upínacia skrutka Typ 2

269021 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500