

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SDNCN 1010M07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	15 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	5,2 mm
Veľkosť stopky	10 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500