

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	21 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Držiak ISO-kód	SDNCN 1212M11
Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	6,2 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	62,5 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269021 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500