

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Držiak ISO-kód	STJCR/L 1212M11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500