

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Držiak ISO-kód	STJCR/L 1616M11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500