

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/11 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	STJCR/L 1010M11
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500