

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	STJCR/L 1616M11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500