

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261314 10/11
GTIN	4045197798077
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1010M11
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť stopky	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Celková dĺžka L	150 mm
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200