

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť stopky	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1212M11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Upínacia skrutka Typ 1

269021 1

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200