

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261314 12/16
GTIN	4045197798107
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1212M16
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 2	269021 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500