

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť stopky	10 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	10 mm
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1010M11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 1
Veľkosť doštičiek	11 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200