

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Veľkosť stopky	12 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	SVACR/L 1212M16
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269021 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500