

**BENNING****Multimeter, Označenie výrobcu: MM5-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Trieda položky	47A

**Popis****Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

**Použitie:**

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Mikroampérový rozsah merania na meranie ionizačného prúdu, skúška priechodnosti pomocou bzuciaka a červenej LED diódy pre hluché prostredie.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu. Snímač teploty drôtu, gumový ochranný rám s magnetickým závesným mechanizmom.

**Technický opis**

Odpor	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Kapacita	0,01 nF – 1 mF
Rozsah zobrazovania	6000

Kategória prepätia	CAT IV 300 V
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Kalibrácia	I3
Kalibrácia	I7
Frekvencia	0,01 Hz – 50 kHz
Senzor napätia (bezdotykový)	áno
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Skúška diód	áno
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Jednosmerný prúd DC	0,1 µA – 10 A
Striedavý prúd AC	1 mA – 10 A
Základná presnosť	0,5 %
Funkcia ukladania	HOLD
Funkcia ukladania	Pmin/Pmax
Skúška priechodnosti	áno
Teplota	-40 - 400 °C
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

## Služby

KalibráciaSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027520 A
Kalibrácia DAKkSSnímač teploty s/bez zobrazovacej jednotky Typ A	027540 A
Kalibrácia DAKkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3
KalibráciaDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3

---

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

---

081561 LR3