

BENNING**Skúšačka napätia DUSPOL®, Typ prístroja: PROFIPOL+****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

S aretáciou skúšobnej rukoväti na ovládanie zásuviek jednou rukou a na bezpečné skladovanie. Ukazovateľ napätia je funkčný aj pri vybitých alebo vybratých batériách.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Vhodné pre elektrotechnické práce, v priemysle, pre údržbu, servis (vyhľadávanie porúch).

Norma:

S aretáciou skúšobnej rukoväti na ovládanie zásuviek jednou rukou a na bezpečné skladovanie. Ukazovateľ napätia je funkčný aj pri vybitých alebo vybratých batériách.

Technický opis

Skúška polarity	LED
Skúška priechodnosti	akusticky/LED
Ukazovateľ	LED
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 690 V

Skúška fáze	LED
bezdotykový detektor lomu kábla	áno
Kategória prepätia	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 690 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Kalibrácia	I1
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------------------	------------