

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
vhodná otočná rezná platnička	RN.. 1207..
Čelusť	259035 3
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	CRSNR/L 3225P12
Podložka	259031 43
Skrutka pre podložku	259025 2
Celková dĺžka L	170 mm
Podložka pre čeluste	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 43	259031 43
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jednotka upínacích pätiiek Typ 3	259035 3
Podložka upínky Typ 1	259041 1
Skrutka pre podložku Typ 2	259025 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500